

TELA DE VIBRAÇÃO CONTINUA



: MP412

Antes da compressão, um corte homogêneo de tamanho de partícula deve ser selecionado. Com a tela vibratória MP412, você fará esta operação sem dificuldade.

- Estudo da operação de calibração da unidade
- Traçando uma curva de distribuição de tamanho de grão

Descrição técnica :

- Acionamento do motor eletromagnético,
- Diâmetro das peneiras, 200mm,
- 2 peneiras de corte de 63mm e 1,5mm,
- Quatro peneiras 125, 250, 530, 850 μ m,
- Ajuste de tempo e amplitude,
- Recipiente de carregamento com tampa,
- Três drenos de drenagem / recuperação,
- Modelo para perguntar no banco.

OPTIONS :

Autres tamis sur demande

F

SERVICO : ALIMENTATION ELECTRIQUE :
220 V, MONOPHASEE, 50 HZ